



Toilet vægmonteret	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Nordisk variant, kun i forbindelse med SensoWash, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, inkl. Durafix, EWL Klasse 1			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter			
♣ 4,5 L	370 x 620 mm	30,800 kg	253759..00
Infobox			
Inklusiv Durafix2 for skjult montering			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Tilslutningssæt i kombination med SensoWash, til Geberit Monolith cisterner			100692

Tilslutningssæt i kombination med SensoWash, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningsslange og T-stykke			100691
Før monteringsæt i kombination med SensoWash, til indbygningscisterner med vandret bæreskinne uden formonteret tomrør			005072
Støjdæmpende pakning til vægmonteret toilet		0,300 kg	005064
Befæstigelse til vægmonteret toilet og bidet	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Matchende produkter			
SensoWash Starck e bidetsæde til DuraStyle* Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheden, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm		610200
SensoWash Slim bidetsæde til DuraStyle* med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, selvrensende dyse, Låsefunktion via fjernbetjeningen, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, med dæmpet lukning, nattelys, Nem afmontering af sædet med et-hånds greb, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, tænd / sluk knap, 375 x 540 mm	375 x 540 mm		611200

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.